

## 医疗设备维保合同

签约地点：河南省平顶山市第一人民医院

甲方：平顶山市第一人民医院

乙方：平顶山市威泰机电制冷设备有限公司

平顶山市第一人民医院（以下简称“甲方”）于 2026 年 09 月 30 日对 平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目（二次）（采购编号：平采磋商-2026-114） 进行招标，经过评审，确定 平顶山市威泰机电制冷设备有限公司（以下简称“乙方”）为本项目的中标单位。根据《中华人民共和国民法典》，招标文件和中标人投标文件的内容，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，达成以下条款：

### 1、维保服务项目清单及金额

| 维保设备名称                              | 单位 | 数量 | 金额(元/年)   | 年限/年 | 总金额(元)    |
|-------------------------------------|----|----|-----------|------|-----------|
| 未来路院区净化机组及新风系统全保项目（过滤器部分）           | 项  | 1  | 单价见附件     | /    | 470900.00 |
| 未来路院区净化机组及新风系统全保项目（维保部分）            | 项  | 1  | 149000.00 | 2    | 298000.00 |
| 总价（含税） 大写：柒拾陆万捌仟玖佰圆整 小写：768900.00 元 |    |    |           |      |           |

### 2、合同总价

总价：(人民币)柒拾陆万捌仟玖佰圆整(大写)，即人民币¥768900.00元(小写)，该合同总金额包括施工、材料、机械设备工具、运输、装卸、拆运、保管、人员工资、差旅费、税票等发生的所有费用。本合同执行期间合同总金额不变。过滤器更换部分按第 7.2 条据实结算，累计支付不超过前述合同总金额。

### 3、合同组成

所有附件及本项目的招投标文件（若有）、会议纪要（若有）、协议（若有）、澄清（若有）、答疑（若有）、往来函件（若有）、维保服务项目清单（若有）等均为本合同不可分割之一部分。

### 4、技术要求

乙方维保项目必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术参数与使用要求，乙方需提供相应资质证件。

### 5、维保项目的实施及验收

#### 5.1、维保防护

设备的维保过程应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防碰撞及对周围现有设备的保护措施。凡由于维保过程中不当行为造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

#### 5.2、维保期限

5.2.1、乙方维保服务起止时间：2026年10月23日至2028年10月22日，维保期共 2 年。

#### 5.3、维保服务内容

5.3.1、乙方负责合同设备的维保以保证正常使用，一切费用由乙方负责。

5.3.2、乙方维保时须对场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如有对甲方其他设备、设施造成损失或损坏，一切费用由乙方负责。

5.3.3、乙方所指派工作人员经济及人身安全等法律责任均由乙方承担。

5.3.4、维保服务应符合本项目的招投标文件和技术参数要求。乙方保证维保过程中提供的产品符合国家、行业相关标准。

5.3.5、乙方应按约定期限完成维保服务。

#### 5.4、维保验收

5.4.1、维保服务验收应在甲、乙双方共同参加下进行并以双方签字确认的验收单据为准。

5.4.2、质量验收时按国家、行业现行有关标准和乙方投标时所承诺技术标准与本合同约定执行，乙方应保证维保后设备计量检测合格及正常使用。

#### 6、质量保证

6.1、乙方保证合同项下提供的服务项目不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担由此发生的所有费用 and 法律责任。

6.2、维保期内，乙方提供免费技术支持，非甲方人为原因出现的质量问题或故障，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用 and 法律责任。

6.3、乙方每周 7×24 小时服务，在收到甲方设备故障报修后立即做出回应，重大故障（影响手术部等核心区域）30 分钟内到达现场，一般故障 1 小时内到达现场，及时排除设备故障。

6.4、因配件的质量问题而发生争议，由河南省质检部门进行质量鉴定。配件符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；配件不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5、乙方负责提供必须的技术资料。

6.6、乙方不得以任何理由采用不限于遥控控制、程序设定、预留隐患等方式干扰甲方设备正常运行。

#### 7、付款方法

本合同总金额包含维保服务费及过滤器产品费用两部分，均以每 6 个月为一个支付周期进行支付；

7.1、维保服务费用按每 6 个月为一个支付周期进行支付。每周期届满后，乙方向甲方提交该周期维保记录及合法有效发票，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付合同总金额中维保服务部分的 25%。

7.2、过滤器费用每 6 个月据实结算一次，结算数量以甲乙双方共同签字确认的货物验收单中记载的实际验收合格数量为准，单价按乙方响应文件中的分项报价执行。

7.3、本合同累计支付金额不得超过合同约定总金额。

#### 8、违约与处罚

8.1、维保期内，乙方未及时提供维保服务的，造成的损失由乙方承担；乙方仍应继续提供维保服务，如乙方仍不能提供，甲方可以找第三方提供维保服务，产生的所有费用由乙方承担（以第三方出具的维保单据与费用票据为准）。

8.2、乙方未按本合同及附件 3《维保服务方案》约定完成维保任务的，每次向甲方支付违约金不低于 500 元，累计可从当期维保服务费中直接扣除；造成甲方损失的，乙方另行赔偿。

#### 9、合同解除与终止

如一方违反合同，并在收到对方违约通知书后在 5 个工作日内仍未按合同约定履行或采取积极履约措施的，对方可立即解除或终止本合同，相应的合同责任与法律责任均由违约方承担。

## 10、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同签订所在地人民法院提出诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

## 11、其他

11.1、本合同正本一式陆份，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清、答疑往来函件、维保服务项目清单等均具有同等法律效力，前后不一致的以后者为准。合同甲方持肆份，乙方持贰份，自经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲乙双方公章或合同专用章后生效。

11.2、乙方需提供维保服务方案并加盖乙方公章或合同专用章。

11.3、本合同未尽事宜，由双方协商处理并以甲乙双方确认的书面补充协议为准。

### 11.4、合同附件：

附件 1：医疗器械维保服务廉洁合同

附件 2：质保协议书

附件 3：维保服务方案

附件 4：过滤器更换报价明细表

以下无正文

甲方：平顶山市第一人民医院  
地址：平顶山市卫东区优越路东 117 号  
电话：



签字（法定代表人或授权代表）：

日期：2026年10月22日

赵武斌

乙方：平顶山市威泰机电制冷设备有限公司  
地址：平顶山市新华区曙光街西沿河社区粮贸公司家属楼东单元一楼西户  
电话：13017557855

开户行：中国建设银行股份有限公司平顶山煤炭专业支行

账号：41001551616050210657

签字（法定代表人或授权代表）：



日期：2026年10月22日

## 医疗器械维保服务廉洁合同

甲方（医疗卫生机构）：平顶山市第一人民医院

乙方（医疗器械维保服务企业）：平顶山市威泰机电制冷设备有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医疗器械维保服务行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的维保服务环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、参照行业“九不准”要求及医疗器械维保服务合同约定维保医疗器械等产品。

二、甲方应当严格执行医疗器械产品维保服务合同验收，对配件及发票进行查验，

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医疗器械、医用耗材产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗器械产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付等违法违规行为。

六、乙方指定徐鲁晓作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医疗器械产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止维保服务合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药维保服务领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。

八、本合同作为医疗器械维保服务合同的重要组成部分，与维保服务合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方：平顶山市第一人民医院  
签字（经办人）：



乙方：平顶山市威泰机电制冷设备有限公司  
签字（经办人）：



日期：2026年10月22日

日期：2026年10月22日

## 附件 2

### 质保协议书

甲方（医疗卫生机构）：平顶山市第一人民医院

乙方（维保服务企业）：平顶山市威泰机电制冷设备有限公司

为确保产品（设备、工程）质量保修得到有效落实，故签订本协议。

一、乙方承诺按招、投标文件和合同约定履行产品（设备、工程）质量保修服务。

二、在质保期内，乙方没有按招投标文件及合同约定履行质量保修服务，将承担如下违约责任：

1、以甲方正式通知为准（微信报修及电话报修均视为正式通知），乙方接到甲方通知后，按主合同第 6.3 条约定时限响应并到场履行质量保修服务，每延期壹天，乙方需向甲方支付合同总金额万分之五的违约金；

2、乙方超过 7 日不履行质量保修服务，甲方有权委托第三方维修公司进行质量保修服务，乙方按第三方维修公司出具的收款凭证（发票或收据）承担双倍质量保修服务费。

3、乙方任何不履行质量保修服务的行为而给甲方造成经济损失，乙方除承担以上违约责任外，还应赔偿甲方损失（包括但不限于直接损失、差旅费、鉴定费、诉讼费、律师代理费等）。

4、乙方拒不履行质量保修服务的，列入我院失信黑名单，三年内不得参与我院任何项目的投标活动。

三、本协议作为维保服务合同的重要组成部分，与维保服务合同一并执行，具有同等的法律效力。

## 维保服务方案

### 平顶山市第一人民医院未来路院区 净化风柜系统维护保养技术规范

#### 一、维护保养范围：

院内所有净化风柜机组、新风机组及过滤器；

#### 二、维护保养服务技术标准：

严格按照国家相关规范及设备厂家维护保养手册执行；

1、安全保证：维保期内，保证所维护保养的设备设施安全运行。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任；

2、质量保证：保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向甲方提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由甲方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间进行。每间科室用房建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。保证洁净手术室的技术指标达到相应的要求。负责联系检测机构前来检测，并通过相关检测机构净化检测达到合格要求；

#### 三、净化空调及通风系统维护保养范围：

1. 净化空调设备：所有净化机组、新风机组、送、排风机每月巡查，机组及配件的维保等，保障设备完好，机组的正常运行，漏风率符合规范要求，每月检查一次机组内部件：盘管外积尘清理、盘管内水垢清理、送风机皮带松紧度调整、电机电线及接头、电机轴承密封圈及润滑油、检修门密封条、软接头漏风率；

2. 新风进风口、排风口、回风口及过滤网每月检查清洗一次，新风机组粗效过滤网每月清洗一次，新风进风集风箱每月清洗一次；

3. 粗、中效过滤网定期清洗或更换，粗效过滤器根据使用情况定期进行清洗，粗效、中效过滤器更换周期按采购需求及乙方响应文件承诺执行，但根据日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期，更换初、中效过滤器前须进行机箱的清洁，对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒；高效过滤器的更换时间根据现场实际使用情况时间决定，更换周期按采购需求及乙方响应文件承诺执行；

4. 净化空调控制系统设备：控制柜、风阀、温湿度传感器等，每月检查线路是否松动，检查线路是否有破皮及烧穿现象，检查PLC控制器及变频器设定参数是否正确，检查温湿度传感器是否灵敏准确；

5. 净化空调加湿器：加湿器内加湿桶、过滤器、电极片每月检查1次，根据损耗情况定期更换；

6. 空调水系统路及阀门：每月巡查，水过滤器每3个月至少清洗1次；管道维护、更换阀门、支架维护等；

7. 净化空调送风口：每三个月对高效送风口（包括高效送风口和层流送风天花）进行一次清洁，主要是拆、装送风天花；

8. 每年对所有净化空调器、送排风机进行一次全面检查；每年对空调箱内壁进行一次彻底清洁；并对进行翅片清洗；

9. 设备连接管路及附属设施的日常检查；

10. 机组设备连接管道（冷冻供回水管道及冷凝水管道，采暖热水供回水管道，蒸汽加湿器管道及冷凝水管道）及附属设施的日常检查，维护保养。设备设施管路阀门等必须定期除锈，刷漆保养，并清洁保持干净；

11. 机房设备表面日常定期除尘清理，机房地面日常定期打扫清拖，机房内维修工具及配件日常要摆设有序，更换下来的旧配件要及时清理，确保机房整体干净整洁；

#### 四、过滤器技术要求：

（一）、设备名称：F8中效过滤器；

1. 外观要求：可重复利用的25铝合金框型材厚度不低于1.00MM，光洁、平实、无变形、不锈蚀；

2. 阻力要求：初阻力小于等于220pa；

3. 效率要求：F8，即针对0.4um颗粒平均计数效率大于等于90%；

4. 须提交国家空调设备质量监督检验中心出具的符合国标要求的中效过滤器检验报告；

5. 滤料材质使用玻璃纤维滤料；

6. 滤料与边框之间密封胶，使用聚氨酯AB胶；

7. 袋式过滤器每个袋口分离处需有固体直梁支撑、固定

8. 使用最高温度不低于80摄氏度湿度不低于80%；

（二）、高效过滤器

1. 外观要求：可重复利用的铝合金框型材厚度不低于2.00MM，光洁、平实、无变形、不锈蚀，液槽设计确保完美密封，边框拐角处需加密封条保持气密性完好，滤网靠近边框四周需由海绵加固密封且四角严密缝合保持无隔板高效过滤器的气密性；

2. 阻力要求：初阻力小于等于120pa；

3. 效率要求：H14，即EN1822标准MPPS效率大于等于99.999%；

4. 须提交国家空调设备质量监督检验中心出具的符合国标要求的高效过滤器检验报告;

5. 滤料材质: HV7613玻纤滤材需提供报关单或采购滤材合同即滤材检验报告;

6. 密封条: 一体化发泡密封条;

7. 防护网: 密集双面喷塑方格网;

8. 滤料与边框之间密封胶, 使用聚氨酯;

9. 隔离物: 热熔胶, 均匀紧密牢固;

10. 使用最高温度不低于80摄氏度湿度不低于80%;

### (三)、初效过滤器

1. 外观要求: 可重复利用的46铝合金框型材厚度不低于1.00MM  $\phi$  4mm不锈钢子母架, 光洁、平实、无变形、不锈蚀;

2. 阻力要求: 初阻力小于等于95pa;

3. 效率要求: G4, 即人工尘计重法检测效率大于等于90%;

4. 须提交国家空调设备质量监督检验中心出具的符合国标要求的初效过滤器检验报告;

5. 滤料材质使用阻燃型12mm厚滤布, 具有燃烧等级S4冒烟等级SR滴落物等级ST2, 并提供第三方滤布产品检验报告;

6. 滤料与边框之间密封胶, 使用聚氨酯AB胶;

7. 使用最高温度不低于80摄氏度湿度不低于80%;

### (四)、亚高效过滤器

1. 外观要求: 外框用镀锌板材V型结构1.2mm, 光洁、平实、无变形、不锈蚀;

2. 阻力要求: 初阻力小于等于120pa;

3. 效率要求: EN1822标准MPPS效率大于等于99.97%;

4. 须提交国家空调设备质量监督检验中心出具的符合国标要求的亚高效过滤器检验报告;

5. 滤料材质: 玻纤滤纸;

6. 密封条: 一体化发泡密封条;

7. 间隔物: 热熔胶;

8. 滤料与边框之间密封胶;

### (五)、回风过滤器

1. 外观要求: 外框用20mm铝合金型材厚度不低于1.2mm, 双面喷塑网;

2. 效率要求: G3;

3. 滤料材质: 阻燃滤布;

### 五、资质要求:

- 
- 1、具有空调净化设备、压力容器维修资质；
  - 2、具有近年综合性三级甲等医院服务两年以上业绩（需提供原合同或中标通知书复印件）；
  - 3、维修人员需要有维修电工、制冷工、电焊工上岗资质；
  - 4、过滤器必须有生产厂家相关资质证明(营业执照等)，且产品符合国家标准和行业标准；

#### 六、其它要求：

- 1、全年 24 小时在甲方值班，乙方在保证医院空调、净化系统运行良好的前提下根据工作量自行调整人员配置，但最低不得少于 2 人；
- 2、净化场所达到原设计的净化指标，每年对净化场所进行一次全面的复测，并将复测报告提交甲方审核。检测依据：《医院洁净手术部建设技术规范》(GB50333-202)；
- 3、建立健全巡视记录、维保记录、维修记录及安全隐患排查记录；
- 4、对洁净区域按照有关标准定期自行检测；

#### 七、维修材料：

- 1、承包范围内所有需更换配件和耗材均由乙方负责提供及安装。提供的所有配件及耗材必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求；
- 2、国家规定实行生产许可证管理的备品配件产品应取得《全国工业产品生产许可证》，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C 认证）；
- 3、乙方所使用的材料质量、标准不得低于现有材料质量、标准；

## 附件 4

## 过滤器更换报价明细表

说明：本表所列数量为两年服务期内过滤器更换的需求总量；结算时按实际更换数量乘以对应单价据实结算，累计支付不超过合同约定总金额。

| 序号 | 名称      | 规格型号                  | 数量 | 单位 | 效率  | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室                         |
|----|---------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1  | 初效过滤器   | 595*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 1188      | 消毒<br>供应<br>中心                   |
| 2  | 初效过滤器   | 490*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 94        | 1128      |                                  |
| 3  | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 1584      |                                  |
| 4  | 中效过滤器   | 490*592*381*<br>25*6D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 127       | 1524      |                                  |
| 5  | 新风初效过滤器 | 460*590*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 714       |                                  |
| 6  | 新风中效过滤器 | 460*590*381*<br>21*6D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 129       | 774       |                                  |
| 7  | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 4  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1584      |                                  |
| 8  | 初效过滤器   | 290*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 816       | PCR 实<br>验室                      |
| 9  | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1284      |                                  |
| 10 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 24 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 2376      | 23\24<br>手术<br>室(百<br>级)         |
| 11 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 36 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 2448      |                                  |
| 12 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 24 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 3168      |                                  |
| 13 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 36 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 3852      |                                  |
| 14 | 新风初效过滤器 | 460*592*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 1428      |                                  |
| 15 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 1488      |                                  |
| 16 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 8  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 3168      |                                  |
| 17 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 36 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 3564      | 25\26<br>\27 手<br>术室<br>(百<br>级) |
| 18 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 54 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 3672      |                                  |
| 19 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 36 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 4752      |                                  |
| 20 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 54 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 5778      |                                  |
| 21 | 新风初效过滤器 | 460*592*46            | 18 | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 2142      |                                  |

| 序号 | 名称      | 规格型号                  | 数量 | 单位 | 效率  | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室               |
|----|---------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------|-----------|------------------------|
| 22 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 18 | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 2232      |                        |
| 23 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 12 | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 4752      |                        |
| 24 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 1188      | 28 手<br>术室<br>(百<br>级) |
| 25 | 初效过滤器   | 490*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 94        | 1128      |                        |
| 26 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 408       |                        |
| 27 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 1584      |                        |
| 28 | 中效过滤器   | 490*592*381*<br>25*6D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 127       | 1524      |                        |
| 29 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 642       |                        |
| 30 | 新风初效过滤器 | 460*592*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 714       |                        |
| 31 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 744       |                        |
| 32 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 4  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1584      |                        |
| 33 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 816       | 负压<br>手术<br>室1间        |
| 34 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1284      |                        |
| 35 | 新风初效过滤器 | 460*592*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 714       |                        |
| 36 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 744       |                        |
| 37 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 4  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1584      |                        |
| 38 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 816       | 负压<br>手术<br>室2间        |
| 39 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1284      |                        |
| 40 | 新风初效过滤器 | 460*592*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 714       |                        |
| 41 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 744       |                        |
| 42 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 4  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1584      |                        |
| 43 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 24 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 2376      | 手术<br>室<br>8-13<br>间   |
| 44 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 24 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1632      |                        |
| 45 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 24 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 3168      |                        |
| 46 | 中效过滤器   | 287*592*381*          | 24 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 2568      |                        |

| 序号 | 名称      | 规格型号                  | 数量 | 单位 | 效率  | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室              |
|----|---------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------|-----------|-----------------------|
|    |         | 25*5D                 |    |    |     |     |           |           |                       |
| 47 | 新风初效过滤器 | 490*490*46            | 24 | 块  | G4  | 安克林 | 69        | 1656      |                       |
| 48 | 新风中效过滤器 | 490*490*381*<br>25*5D | 24 | 组  | F8  | 安克林 | 94        | 2256      |                       |
| 49 | 亚高效过滤器  | 592*592*292           | 8  | 台  | H11 | 安克林 | 475       | 3800      |                       |
| 50 | 亚高效过滤器  | 287*592*292           | 8  | 台  | H11 | 安克林 | 306       | 2448      |                       |
| 51 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 24 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 2376      | 手术<br>室<br>14-19<br>间 |
| 52 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 24 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1632      |                       |
| 53 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 24 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 3168      |                       |
| 54 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 24 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 2568      |                       |
| 55 | 新风初效过滤器 | 490*490*46            | 24 | 块  | G4  | 安克林 | 69        | 1656      |                       |
| 56 | 新风中效过滤器 | 490*490*381*<br>25*5D | 24 | 组  | F8  | 安克林 | 94        | 2256      |                       |
| 57 | 亚高效过滤器  | 592*592*292           | 8  | 台  | H11 | 安克林 | 475       | 3800      |                       |
| 58 | 亚高效过滤器  | 287*592*292           | 8  | 台  | H11 | 安克林 | 306       | 2448      |                       |
| 59 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 1188      | 走廊 1                  |
| 60 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 18 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1224      |                       |
| 61 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 1584      |                       |
| 62 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 18 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1926      |                       |
| 63 | 新风初效过滤器 | 460*592*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 714       |                       |
| 64 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 744       |                       |
| 65 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 4  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1584      |                       |
| 66 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 36 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 2448      | 走廊<br>2\3             |
| 67 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 36 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 3852      |                       |
| 68 | 新风初效过滤器 | 460*592*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 1428      |                       |
| 69 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 1488      |                       |
| 70 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 8  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 3168      |                       |

| 序号 | 名称      | 规格型号                  | 数量 | 单位 | 效率  | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室 |
|----|---------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| 71 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 36 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 3564      | 走廊 4     |
| 72 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 18 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1224      |          |
| 73 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 36 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 4752      |          |
| 74 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 18 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1926      |          |
| 75 | 新风初效过滤器 | 490*490*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 69        | 828       |          |
| 76 | 新风中效过滤器 | 490*490*381*<br>25*5D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 94        | 1128      |          |
| 77 | 亚高效过滤器  | 592*592*292           | 8  | 台  | H11 | 安克林 | 475       | 3800      |          |
| 78 | 亚高效过滤器  | 287*592*292           | 8  | 台  | H11 | 安克林 | 306       | 2448      |          |
| 79 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 1188      | 麻醉室      |
| 80 | 初效过滤器   | 493*593*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 50        | 600       |          |
| 81 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 408       |          |
| 82 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 1584      |          |
| 83 | 中效过滤器   | 490*592*381*<br>25*6D | 12 | 组  | F8  | 安克林 | 127       | 1524      |          |
| 84 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 642       |          |
| 85 | 新风初效过滤器 | 460*695*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 714       |          |
| 86 | 新风中效过滤器 | 460*695*381*<br>25*8D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 141       | 846       |          |
| 87 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 4  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1584      |          |
| 88 | 初效过滤器   | 290*592*46            | 18 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1224      |          |
| 89 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 18 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1926      | 走廊 5     |
| 90 | 新风初效过滤器 | 460*592*46            | 6  | 块  | G4  | 安克林 | 119       | 714       |          |
| 91 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 6  | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 744       |          |
| 92 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 4  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1584      |          |
| 93 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 24 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 2376      | 器械间      |
| 94 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 12 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 816       |          |
| 95 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 24 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 3168      |          |

| 序号  | 名称      | 规格型号                  | 数量  | 单位 | 效率  | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室 |
|-----|---------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| 96  | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 12  | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1284      |          |
| 97  | 新风初效过滤器 | 490*490*46            | 12  | 块  | G4  | 安克林 | 69        | 828       |          |
| 98  | 新风中效过滤器 | 490*490*381*<br>25*5D | 12  | 组  | F8  | 安克林 | 94        | 1128      |          |
| 99  | 亚高效过滤器  | 592*592*292           | 4   | 台  | H11 | 安克林 | 475       | 1900      |          |
| 100 | 亚高效过滤器  | 287*592*292           | 4   | 台  | H11 | 安克林 | 306       | 1224      |          |
| 101 | 初效过滤器   | 490*290*46            | 18  | 块  | G4  | 安克林 | 48        | 864       | 走廊       |
| 102 | 初效过滤器   | 490*490*46            | 48  | 块  | G4  | 安克林 | 69        | 3312      |          |
| 103 | 初效过滤器   | 390*490*46            | 30  | 块  | G4  | 安克林 | 51        | 1530      |          |
| 104 | 初效过滤器   | 290*390*46            | 6   | 块  | G4  | 安克林 | 47        | 282       |          |
| 105 | 初效过滤器   | 390*595*46            | 18  | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1224      |          |
| 106 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 18  | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1224      |          |
| 107 | 初效过滤器   | 290*290*46            | 6   | 块  | G4  | 安克林 | 29        | 174       |          |
| 108 | 初效过滤器   | 490*595*46            | 12  | 块  | G4  | 安克林 | 94        | 1128      |          |
| 109 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 12  | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 1188      |          |
| 110 | 中效过滤器   | 490*287*381*<br>25*4D | 18  | 组  | F8  | 安克林 | 62        | 1116      |          |
| 111 | 中效过滤器   | 490*490*381*<br>25*5D | 48  | 组  | F8  | 安克林 | 97        | 4656      |          |
| 112 | 中效过滤器   | 390*490*381*<br>25*4D | 30  | 组  | F8  | 安克林 | 60        | 1800      |          |
| 113 | 中效过滤器   | 290*390*381*<br>25*3D | 6   | 组  | F8  | 安克林 | 46        | 276       |          |
| 114 | 中效过滤器   | 390*592*381*<br>25*5D | 18  | 组  | F8  | 安克林 | 118       | 2124      |          |
| 115 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 18  | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1926      |          |
| 116 | 中效过滤器   | 287*287*381*<br>25*4D | 6   | 组  | F8  | 安克林 | 41        | 246       |          |
| 117 | 中效过滤器   | 490*592*381*<br>25*6D | 12  | 组  | F8  | 安克林 | 127       | 1524      |          |
| 118 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 12  | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 1584      |          |
| 119 | 回风过滤器   | 790*288*10            | 155 | 块  | G3  | 安克林 | 49        | 7595      | 手术       |

| 序号  | 名称    | 规格型号        | 数量 | 单位 | 效率 | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室         |
|-----|-------|-------------|----|----|----|-----|-----------|-----------|------------------|
| 120 | 回风过滤器 | 1140*288*10 | 7  | 块  | G3 | 安克林 | 74        | 518       | 室、消毒<br>供应中<br>心 |
| 121 | 回风过滤器 | 670*288*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 44        | 44        |                  |
| 122 | 回风过滤器 | 545*450*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 39        | 39        |                  |
| 123 | 回风过滤器 | 745*550*10  | 2  | 块  | G3 | 安克林 | 41        | 82        |                  |
| 124 | 回风过滤器 | 785*290*10  | 12 | 块  | G3 | 安克林 | 50        | 600       |                  |
| 125 | 回风过滤器 | 345*255*10  | 2  | 块  | G3 | 安克林 | 34        | 68        |                  |
| 126 | 回风过滤器 | 690*290*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 37        | 37        |                  |
| 127 | 回风过滤器 | 840*290*10  | 9  | 块  | G3 | 安克林 | 54        | 486       |                  |
| 128 | 回风过滤器 | 345*345*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 38        | 38        |                  |
| 129 | 回风过滤器 | 645*345*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 46        | 46        |                  |
| 130 | 回风过滤器 | 845*350*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 55        | 55        |                  |
| 131 | 回风过滤器 | 345*355*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 37        | 37        |                  |
| 132 | 回风过滤器 | 245*150*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 23        | 23        |                  |
| 133 | 回风过滤器 | 245*245*10  | 4  | 块  | G3 | 安克林 | 26        | 104       |                  |
| 134 | 回风过滤器 | 845*645*10  | 2  | 块  | G3 | 安克林 | 59        | 118       |                  |
| 135 | 回风过滤器 | 545*545*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 41        | 41        |                  |
| 136 | 回风过滤器 | 645*355*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 45        | 45        |                  |
| 137 | 回风过滤器 | 345*245*10  | 4  | 块  | G3 | 安克林 | 32        | 128       |                  |
| 138 | 回风过滤器 | 545*245*10  | 2  | 块  | G3 | 安克林 | 37        | 74        |                  |
| 139 | 回风过滤器 | 745*450*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 39        | 39        |                  |
| 140 | 回风过滤器 | 645*355*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 45        | 45        |                  |
| 141 | 回风过滤器 | 1145*545*10 | 3  | 块  | G3 | 安克林 | 79        | 237       |                  |
| 142 | 回风过滤器 | 1145*950*10 | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 89        | 89        |                  |
| 143 | 回风过滤器 | 440*450*10  | 1  | 块  | G3 | 安克林 | 40        | 40        |                  |
| 144 | 回风过滤器 | 445*255*10  | 2  | 块  | G3 | 安克林 | 29        | 58        |                  |
| 145 | 回风过滤器 | 1180*380*10 | 3  | 块  | G3 | 安克林 | 77        | 231       |                  |
| 146 | 回风过滤器 | 680*380*10  | 3  | 块  | G3 | 安克林 | 39        | 117       |                  |
| 147 | 回风过滤器 | 650*350*10  | 2  | 块  | G3 | 安克林 | 42        | 84        |                  |

| 序号  | 名称    | 规格型号        | 数量 | 单位 | 效率  | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室                                        |
|-----|-------|-------------|----|----|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| 148 | 回风过滤器 | 1145*750*10 | 1  | 块  | G3  | 安克林 | 70        | 70        |                                                 |
| 149 | 回风过滤器 | 945*450*10  | 1  | 块  | G3  | 安克林 | 79        | 79        |                                                 |
| 150 | 高效过滤器 | 630*630*90  | 9  | 台  | H14 | 安克林 | 425       | 3825      | 消毒<br>供应<br>中心                                  |
| 151 | 高效过滤器 | 320*320*90  | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 290       | 580       |                                                 |
| 152 | 高效过滤器 | 484*484*90  | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 320       | 640       |                                                 |
| 153 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 283       | 566       | 临床<br>检验<br>中心<br>PCR 实<br>验室                   |
| 154 | 高效过滤器 | 484*484*90  | 3  | 台  | H14 | 安克林 | 320       | 960       |                                                 |
| 155 | 高效过滤器 | 320*320*90  | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 290       | 580       |                                                 |
| 156 | 高效过滤器 | 970*480*90  | 1  | 台  | H14 | 安克林 | 680       | 680       |                                                 |
| 157 | 高效过滤器 | 995*400*75  | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 590       | 1180      | 手术<br>室/外<br>走廊                                 |
| 158 | 高效过滤器 | 795*300*75  | 3  | 台  | H14 | 安克林 | 500       | 1500      |                                                 |
| 159 | 高效过滤器 | 1100*500*75 | 13 | 台  | H14 | 安克林 | 795       | 10335     |                                                 |
| 160 | 高效过滤器 | 1018*553*69 | 52 | 台  | H14 | 安克林 | 700       | 36400     | 手术<br>室、<br>1-22<br>间/器<br>械间/<br>洁净<br>走廊<br>等 |
| 161 | 高效过滤器 | 320*300*69  | 26 | 台  | H14 | 安克林 | 275       | 7150      |                                                 |
| 162 | 高效过滤器 | 290*290*95  | 20 | 台  | H14 | 安克林 | 240       | 4800      |                                                 |
| 163 | 高效过滤器 | 760*260*69  | 99 | 台  | H14 | 安克林 | 490       | 48510     |                                                 |
| 164 | 高效过滤器 | 645*260*69  | 1  | 台  | H14 | 安克林 | 490       | 490       |                                                 |
| 165 | 高效过滤器 | 1110*260*69 | 7  | 台  | H14 | 安克林 | 690       | 4830      |                                                 |
| 166 | 高效过滤器 | 630*630*90  | 45 | 台  | H14 | 安克林 | 425       | 19125     |                                                 |
| 167 | 高效过滤器 | 970*480*90  | 5  | 台  | H14 | 安克林 | 680       | 3400      |                                                 |
| 168 | 高效过滤器 | 484*484*90  | 15 | 台  | H14 | 安克林 | 320       | 4800      |                                                 |
| 169 | 高效过滤器 | 320*320*90  | 15 | 台  | H14 | 安克林 | 290       | 4350      |                                                 |
| 170 | 高效过滤器 | 580*935*69  | 8  | 台  | H14 | 安克林 | 550       | 4400      | 手术<br>室<br>23-28<br>间                           |
| 171 | 高效过滤器 | 935*310*69  | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 490       | 980       |                                                 |
| 172 | 高效过滤器 | 505*280*69  | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 390       | 780       |                                                 |
| 173 | 高效过滤器 | 915*500*69  | 10 | 台  | H14 | 安克林 | 540       | 5400      |                                                 |
| 174 | 高效过滤器 | 955*580*69  | 42 | 台  | H14 | 安克林 | 570       | 23940     |                                                 |
| 175 | 初效过滤器 | 490*595*46  | 5  | 块  | G4  | 安克林 | 94        | 470       | 血液                                              |

| 序号  | 名称      | 规格型号                  | 数量 | 单位 | 效率  | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室       |
|-----|---------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------|-----------|----------------|
| 176 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 5  | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 340       | 病房<br>一        |
| 177 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 5  | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 495       |                |
| 178 | 中效过滤器   | 490*595*381*<br>25*6D | 5  | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 535       |                |
| 179 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*4D | 5  | 组  | F8  | 安克林 | 100       | 500       |                |
| 180 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 5  | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 660       |                |
| 181 | 新风初效过滤器 | 460*595*46            | 5  | 块  | G4  | 安克林 | 74        | 370       |                |
| 182 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*6D | 5  | 组  | F8  | 安克林 | 124       | 620       |                |
| 183 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 3  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1188      |                |
| 184 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 20 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1360      | 血液<br>病房<br>二  |
| 185 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 20 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 2140      |                |
| 186 | 新风初效过滤器 | 460*595*46            | 5  | 块  | G4  | 安克林 | 74        | 370       |                |
| 187 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*5D | 5  | 组  | F8  | 安克林 | 99        | 495       |                |
| 188 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 3  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1188      |                |
| 189 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 20 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 1360      | 血液<br>病房<br>三  |
| 190 | 中效过滤器   | 287*592*381*<br>25*5D | 20 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 2140      |                |
| 191 | 新风初效过滤器 | 460*595*46            | 5  | 块  | G4  | 安克林 | 74        | 370       |                |
| 192 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*5D | 5  | 组  | F8  | 安克林 | 99        | 495       |                |
| 193 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 3  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 1188      |                |
| 194 | 初效过滤器   | 490*592*46            | 10 | 块  | G4  | 安克林 | 89        | 890       | 血液<br>病房<br>四五 |
| 195 | 初效过滤器   | 290*595*46            | 10 | 块  | G4  | 安克林 | 68        | 680       |                |
| 196 | 初效过滤器   | 595*595*46            | 10 | 块  | G4  | 安克林 | 99        | 990       |                |
| 197 | 中效过滤器   | 490*592*381*<br>25*5D | 10 | 组  | F8  | 安克林 | 112       | 1120      |                |
| 198 | 中效过滤器   | 290*592*381*<br>25*5D | 10 | 组  | F8  | 安克林 | 107       | 1070      |                |
| 199 | 中效过滤器   | 592*592*381*<br>25*8D | 10 | 组  | F8  | 安克林 | 132       | 1320      |                |

| 序号  | 名称      | 规格型号                  | 数量 | 单位 | 效率  | 品牌  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 所用<br>科室 |
|-----|---------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| 200 | 新风初效过滤器 | 460*595*46            | 10 | 块  | G4  | 安克林 | 74        | 740       |          |
| 201 | 新风中效过滤器 | 460*592*381*<br>25*5D | 10 | 组  | F8  | 安克林 | 99        | 990       |          |
| 202 | 亚高效过滤器  | 490*592*292           | 6  | 台  | H11 | 安克林 | 396       | 2376      |          |
| 203 | 高效过滤器   | 1170*570*69           | 8  | 台  | H14 | 安克林 | 770       | 6160      | 血液<br>病房 |
| 204 | 高效过滤器   | 970*480*90            | 3  | 台  | H14 | 安克林 | 680       | 2040      |          |
| 205 | 高效过滤器   | 805*520*69            | 18 | 台  | H14 | 安克林 | 650       | 11700     |          |
| 206 | 高效过滤器   | 870*470*69            | 9  | 台  | H14 | 安克林 | 670       | 6030      |          |
| 207 | 高效过滤器   | 740*520*69            | 9  | 台  | H14 | 安克林 | 630       | 5670      |          |
| 208 | 高效过滤器   | 320*320*220           | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 283       | 566       |          |
| 209 | 高效过滤器   | 320*320*90            | 2  | 台  | H14 | 安克林 | 290       | 580       |          |
| 合计  |         |                       |    |    |     |     |           | 470900    |          |